

- Lifetime Product Support
- Friendly Expert Advice
- Free Shipping

POSGuys.com

POINT OF SALE SUPERSTORE

Honeywell FocusBT

Producto: Focus Bluetooth

Fabricante: Honeywell

Tipo: Explorador del código de barras sin cuerda

Metodo de Captura: LED Flash

El explorador del código de barras de FocusBT combina Metrologic's patentó las tecnologías de CodeGate™, de RangeGate™, y de FirstFlash™ en un solo explorador de mano de Bluetooth para ofrecer verdaderamente flexible, altamente - lectura confiable de todo el 1D y los 2D códigos de barras.

Aplicaciones y ambientes típicos:

El Focus BT sería ideal para el cuidado médico, venta al por menor, y los usos industriales ligeros donde está necesario un explorador sin cuerda y un 2D toner serían grandes tener en sitio. Su primera tecnología de destello y apuntar omnidireccional hacen grande para cubrir todos los tipos de venta al por menor. El foco BT utiliza la primera tecnología de destello para conseguir el más rápido leído explorando prácticamente cada código de barras en el primer flash del LED. Para los propósitos industriales, la función de Bluetooth es ideal al ir en escalas alcanzar altos códigos de barras o viajando a través de almacenes mientras que explora del mismo dispositivo. El explorador no tiene que permanecer en la visión con la estación base leer códigos de barras; puede incluso estar en otro sitio y la base todavía recibiría datos.

Características únicas y ventajas:

El foco BT incluye la iluminación lineal; una tira levemente más oscura de luz roja que aparece antes de que explore para ayudar a apuntar. La iluminación lineal es controlada por un sensor y los iniciados cuando cualquier cosa viene delante del explorador asegurar un exacto leído del código de barras correcto, que es necesario para los códigos de barras situados cerca de uno.

El Focus BT también ofrece la primera tecnología de destello con una luz roja que destella que ayude a códigos de barras de la exploración sin tener que ser alineado perfectamente al código de barras. En muchos casos explorará el código de barras en el primer flash sin importar ángulo o distancia.

El código múltiple selecto permite que el Focus BT lea hasta siete códigos de barras en un tirón del disparador. Los flashes emitidos del explorador ayudan a leer más de un código de barras a la vez. Puede también ser programado para hacer salir los datos en la orden que trabaja para usted. Siete diversos tonos están disponibles vía la guía de programación, o para ninguna señal sonora en absoluto. Usted puede también programar la profundidad del campo que el explorador lee para optimizar para incluso más rápidamente lee. Si usted toma el explorador también lejos de la estación base, la tecnología de la puerta de gama permite que almacene los datos de la exploración que se transfieren en el anfitrión después de que la señal vuelva a conectar. El Focus BT tiene modos economizadores múltiples y un interruptor en el explorador que ahorra vida de batería. Tiene 12 horas de tiempo de la exploración por carga.

Características estándar:

Una variedad de características estándar se incluyen con el Focus BT de Metrologic. Viene estándar con un soporte sin manos que utilice un cuello flexible para permitir una variedad de ángulos y colocar. Para la facilidad de la disposición el soporte, el explorador, la estación base, y las baterías recargables duales del Li-ion se incluyen en la misma caja. Las áreas recubiertas de goma en los exploradores se utilizan para proteger el explorador y la mercancía que son explorados contra dings y rasguños. El foco BT tiene topes de goma todo alrededor del frente, del lado, y del trasero de la cabeza, y abajo a través de la manija.

Hacia la parte posterior de la cabeza hay una tira de luces de estado que indiquen diversos ajustes. La luz azul indica que el explorador tiene energía. La luz blanca destella cuando se termina una exploración acertada, y la luz ámbar se gira cuando el explorador está en el soporte. Al lado de las luces sienta la insignia del foco de Metrologic. Además, "Metrologic" se graba en la tapa de la capilla y el botón de la energía está en la parte posterior de la manija con una luz de energía azul. El tono de la exploración del zumbador es moderado ruidoso, que sería en un ajuste al por menor ruidoso o al aire libre provechoso. Sin embargo, no es demasiado ruidoso para un ambiente reservado de la venta al por menor o del cuidado médico.

El Focus BT es listo para el uso con las PC de Windows y viene pre-sincronizado con la base. Una vez que la estación base se tapa en la PC, Windows auto-identificará el explorador después de lo cual usted puede comenzar a explorar enseguida. Finalmente, el foco BT tiene una gran gama sin hilos de sobre 130 ' que envían resultados inmediatos de nuevo a su computadora, incluso con obstáculos entre el explorador y la estación base, tal como estantería o paredes. Si usted saca el foco BT fuera de gama que usted no tiene que totalmente volver a la estación base para volver a conectar, una vez que usted está detrás en gama el explorador se volverá a conectar automáticamente.

Desventajas:

Hay muy pocas desventajas con el Focus BT y éstos son los detalles de menor importancia que no distraen de la funcionalidad del producto. Por abandono el código de barras de la matriz de los datos no se permite. Un código de barras de la configuración tendrá que ser explorado para permitir estos símbolos. Al intentar explorar un código de barras, el Focus BT produce un efecto luminoso del estroboscópico con el LED que puede llegar a ser que filtra en ojos sensibles. Esto sería solamente realmente una edición si usted está utilizando el explorador durante períodos extendidos de exploración en una localización oscura.

Prueba de funcionamiento:

La prueba fue hecha en un ajuste de interior con la iluminación fluorescente. La prueba del brillo se realiza usando un proyector de 120W. Nuestras pruebas incluyen la densidad y la anchura, del código de barras de la lectura los códigos de barras dañados lectura, midiendo la gama de la exploración, señalan la gama, y encienden resistencia. En condiciones ideales, la gama del Focus BT es cerca de 1 pulgada a 12 pulgadas. Era contraria antes de 1 pulgada, pero leería a veces en contacto. El foco BT mana al explorar todos los 2.os códigos de barras. También leyó los códigos de barras rasguñados, fácilmente usados, y combados.

Debajo del proyector de 120W, el Focus BT de Metrologic podría leer códigos de barras sin importar cómo es lejano era la luz. El Focus BT es inmune completamente ligero y debe hacer el exterior bien con ayuda en la fabricación de una sombra con su capilla. En relación con códigos de barras múltiples en gran proximidad, exploraría a veces un código de barras fuera de la viga que apunta.

Resultados 1D

El código de barras más alto de densidad explorado	5mil	Muy Bien
El código de barras más ancho explorado	147.32mm	Muy Bien
El código de barras más corto explorado	38 mm	Muy Bien
Condiciones ideales de la gama (estándar el 100% UPC-A)	1 pulgada – 12 pulgadas	Bien
Código de barras rasguñado	3 de 3	Bien
Código de barras gastado	2 de 3	Bien
Código de barras combado	2 de 2	Bien
Código de barras curvado	2 de 2	Bien
Códigos de barras múltiples en cerca proximidad	Relativamente exacto, pero dependiente en la distribución del grueso en relación con de los códigos de barras de la viga	Promedio
Exploración con capas plásticas	8 Capas	Muy bien
Códigos de barras multicolores explorados con éxito	Azul, Gris	Bien
Códigos de barras multicolores explorados sin éxito	Rojo, amarillo, negro en gris oscuro	Promedio
Prueba simulada de la luz del sol	Corrija las exploraciones hasta que el proyector estuviera en 0°	Excelente

Conclusión:

El Focus BT de Metrologic tiene características excepcionales que fijado le aparte de otros exploradores en su clase. El foco BT sería un gran ajuste para la venta al por menor en grandes cantidades, el cuidado del brezo, y los ajustes industriales ligeros. Es ideal para los ambientes que apreciarían la conveniencia de un explorador sin cuerda.

Para comprar este producto, vaya a POSGuys.com.

Para las revisiones adicionales, visite nuestra página de las revisiones del producto.

All content included in this report is property of POSGuys.com and protected by U.S. and international copyright laws. Any use, including the reproduction, modification, transmission, republication, or display of the content without the express written consent of POSGuys.com is strictly prohibited.

Toda contenido incluido en este informe es característica de POSGuys.com y protegida por los E.E.U.U. y las leyes de Derechos de Autor internacionales. Cualquier uso, incluyendo la reproducción, modificación, transmisión, nueva edición, o exhibición del contenido sin el consentimiento escrito expreso de POSGuys.com se prohíbe terminantemente.